

Strong
Point

洗浄性

最内層がフッ素樹脂で撥水性が良く、 着香・着色しにくい

■ 着香（臭い残り）比較

○ 臭い無し △ 少しあり × 臭いあり

洗浄方法	フッ素ホース	シリコンホース	フッソーモ-S100℃ホース
洗浄時間	80℃温水洗浄	130℃スチーム洗浄	130℃スチーム洗浄
15分	△	×	△
30分	△	×	○
45分	△	△	—
60分	○	△	—
75分	—	△	—
90分	—	○	—

洗浄時間
1/2以上
短縮!※

試験方法：（トヨックス規格試験）各ホースにカラーを封入し、80℃ギヤオープンに2週間放置後、ホース毎に各洗浄方法で15分毎洗浄を行い、ホースへの臭い残りを確認する。

評価者：トヨックス臭気・味覚試験認定者 ※ フッ素ホース、シリコンホース比

洗浄時間30分で
臭い残り無し!

■ 着色（色移り）比較

フッ素ホース


シリコンホース

フッソーモ-S
100℃ホース

試験前



試験後



試験方法：（トヨックス規格試験）

ホースに「着色したシリコンオイル」を封入し、40℃ギヤオープンで72時間保持する。その後試料を取り出し、80℃温水で5分間通水洗浄をした後、比較する。